



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Медицинский лазер OPTOTEK OPTOLIGHT 25 (Rekondycjonowany (używany))**

Подержанное, идеальное состояние,

Словенская продукция,

Производственный 2009 год

Источник питания: 230В,

Частота: 50/60 Гц,

Мощность: 650 Вт,

Мощность лазера: 25 W,

OPTOLIGHT 25 - это медицинский лазер, предназначенный для хирургического лечения мягких тканей. Он обеспечивает мощность до 25 Вт через волоконно-оптический кабель 200 мкм и идеально подходит для точных операций, таких как хирургия мягких тканей в стоматологии, эндоскопические процедуры или венозная хирургия.

Лазер используется в таких областях, как:

Стоматологическое лечение мягких тканей включает в себя лечение пародонтита, моделирование десны, пластическую хирургию полости рта, обрезку уздечки, обрезку и удаление тканей, пре-имплантационное выращивание и стерилизацию для лечения корневого канала.

Эндоскопические процедуры включают резку, коагуляцию или тепловую терапию мягких тканей. Примером таких процедур является лечение анастомоза мешковины шеи, уменьшение ушных раковин носа или уменьшение щитовидной железы.

Хирургия вен для неинвазивных подкожных вен (меньших и больших) является примером других минимально инвазивных процедур.

Встроенный ЖК-дисплей 128 x 240 точек,

Технические данные:

Тип лазера: Лазерный СИД Класс 4,

Длина волны излучения: 980 нм,

Мощность лазера: 1-25Вт прогресса 1Вт,

Режим работы: непрерывный режим, одиночный импульс, циклический импульс,

Режим одиночного импульса: Регулируемая длительность импульса 25 мс - 30 с.

Циклический импульсный режим:

Регулируемая длительность импульса 5 мс - 9 с,

Регулируемая длительность импульса 20 мс - 9 с,

Радиус цели лазера: Цель лазера 635 нм, мощность 1 мВт, регулируемая интенсивность,

Система передачи "Радиус": Волокна 200/400/600 мкм/ N.A 0.22-SMA стандарт 905 для лазерного отверстия,

Фольгированная панель управления,

Вес: 14 кг,

В комплект входит:

Главное устройство - лазер,

Оптоволоконный кабель в пластиковой оболочке:

Super Flex 200,

Конечно Flex 365,

Конечно Flex 150,

Сноска,

Защитный окуляр 4 шт,

Ключ от замка зажигания,

Пособие на польском языке,

Размер: 300 x 395 x 250 мм

У него есть действующий Технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц на международный рынок,

Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

