



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Хирургическое млекопитающее NOUVAG Vacuson 40 (Produkt nowy)

Новый сайт

Швейцарское производство

Преимущества VACUSON 40 Mammal 40:

Экономичный благодаря отличному соотношению цены и качества,

Точная и плавно регулируемая мощность всасывания,

Прочная, надежная и проверенная технология,

Низкий уровень шума и вибрации,

Безмасляный поршневого насос,

Устройства Vacuson 40 предназначены для отсасывания и удаления жидкостей и интраоперационного содержимого с регулируемой силой отсасывания, что позволяет приспособить устройство к потребностям лечения,

В присоске есть манометр для управления настройками,

Поршневая технология, используемая в Vacuson 40 млекопитающих, позволяет получать высокие параметры вакуума при давлении до 0,9 бар и работать в течение многих лет без снижения параметров,

Благодаря своим преимуществам, устройства могут использоваться как в небольших, так и в очень больших процедурах,

Vacuson 40 оборудован системой автоматического перелива,

Стандартное оборудование:

Блок управления VACUSON 40 (манометр 0-1 бар, вакуумный регулятор, 2 держателя банок, 3 розетки: для педального выключателя ON/OFF, педального регулятора и шнура питания, всасывающая труба с комплектом соединительных проводов и одноразовым бактериальным фильтром),

Педальный выключатель Вкл/Выкл,

Одноразовый бактериальный фильтр (10 шт.),

Кабель питания (5 м),

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):

Банки различной емкости,

тележка для млекопитающих "STAND" (2 полки)

Тележка для млекопитающих "SANICAR" (3 полки),

Педальный выключатель (регулятор вакуума),

Технические данные:

Расход воздуха до 40 л/мин,

Вакуум: - 0,9 бар при 686 мм рт.ст,

Потребление энергии 185 Вт,

Источник питания 115/230 В, 50-60 Гц,

Размеры 290 x 280 x 360 мм,

Вес нетто 8,5 кг,

У него есть действующий Технический паспорт,

Гарантия 12 месяцев,

Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

