



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Монитор NEOVO MX 22 (Produkt nowy)

Новый,
Серия MX является идеальным выбором в категории клинических обзорных дисплеев благодаря простоте очистки и дезинфекции. Не менее важным является их долговечность, которая обеспечивается их металлическим корпусом и защитным стеклом с Filter NeoV™, а также их многозадачность, которая отличает их как профессиональные дисплеи, идеально подходящие для медицинской среды, Особенности и преимущества монитора NEOVO MX 22:
Металлический корпус и защитное стекло с фильтром NeoV™,
Сертификация медицинских стандартов EN60601-1 и IEC60601-1 и Директивы о медицинских приборах (93/42/EEC), класс I,
Выровненная клемма для безопасности,
Вентилятор входов: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio in,
Технология AIP: PIP/PBP, 3d Comb/Deinterlace/ Noise Reduction, технология Anti-Burn-in™,
Датчик EcoSmart, который регулирует яркость в соответствии с интенсивностью окружающего освещения,
Совместимость с системой крепления VESA,
Выберите соотношение сторон отображаемого изображения,
Строгое экранирование компонентов для обеспечения бесперебойной и бесперебойной работы в режиме 24/7,
Технические данные:
Панель
Тип панели: ЖК-ДИОД,
Диагональ: 21.5",
Макс. Разрешение: FHD 1920 x 1080,
Пятно: 0.2482 мм,
Яркость: 250 кд/м2,
Контраст: 1000 : 1,
Углы обзора (Поз/Пио): 170°/160°,
Цветовая палитра: 16,7 м,
Время отклика: 5 мс,
Пропорции экрана: 16:9,
Частота (Poz/Пио):
Горизонтально: 24 кГц - 82 кГц,
Вертикально: 50 Гц - 75 Гц,
Входы:
VGA: 15-штырьковый D-Sub,
DVI: 24-контактный DVI-D,
HDMI: HDMI,
DisplayPort: DisplayPort 1.2 a,
Аудио:
Вход: 1 стерео аудио в ПК (аудиоразъем, 3.5 Ø),
Спикеры: 2W X 2,
Источник питания:
Источник питания: Внешний,
Ток: DC 12V,
Потребление: < 18 Вт (Вкл.),
Режим ожидания: < 0.3W (Standby / Off),
Оптический фильтр NeoV™:
Толщина: 3,0 мм,
Простите. Отражения: < 1.8%,
Простите. Прозрачность: > 97%,
Поверхностная твердость: 9H,
Условия работы:
Температура: 0°C ~ 40°C,
Влажность: 10%~90% (без конденсации),
Условия хранения:
Температура: -20°C ~ 60°C,
Влажность: 5%~95% (без конденсации),
Ассамблея:
VESA FPMPI: Да (100 x 100 мм и 75 x 75 мм),
Охрана:
Кенсингтон™: Да,
Размеры:
С базой (W/O/GD): 513,0 x 369,0 x 155,0 мм,
Пакет (Ш/В/Г/Д): 602,0 x 476,0 x 212,0 мм,
Вес:
Никаких подставок: 6,9 кг,
Упаковка: 9,5 кг,
Соответствие стандартам:
Выполненные сертификаты: CE, EN60601-1, IEC60601-1, RoHs, WEEE, REACH,
Аксессуары:
Включено: Кабель питания, блок питания, кабель D-Sub, аудиокабель, краткое руководство по эксплуатации,
Дополнительные аксессуары:
Настенное крепление: Кронштейн: Набор WMA-01: WMK-01, WMK-03 Потолочное крепление: CMP-01,
Настольное крепление: Комплект: DMC-01, DMC-02D, Подставка: DMS-01D, DMS-01Q, Подставка с регулируемой высотой: ES-02,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 36 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

