



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинский монитор NEOVO X 15 E (Produkt nowy)

Новый,
X-15E - это прочный 15-дюймовый дисплей, идеально подходящий для помещений, где важно пространство. В оживленных общественных местах NeoV™ Glass защищает дисплей от случайных повреждений. Привлекательный металлический корпус обеспечивает прочность и долговечность, позволяя осуществлять безопасную установку в любом месте. Благодаря встроенной поддержке видео и множеству опций ввода, универсальный X-15E обеспечивает широкий спектр возможностей для любой среды. В новой модели есть возможность выбора гамма-кривых,
Особенности и преимущества монитора NEOVO X 15 E:
Светодиодная подсветка и разрешение 1920 x 1080 x 1280 x 1024 / 1024 x 768,
Оптическое стекло NeoV™ и прочный металлический корпус,
Гамма-коррекция для улучшения четкости и качества цвета,
Поддержка PIP и PBP; 3D Interlaced / Шумоподавление,
Спинка без мерцания - уменьшает усталость глаз при длительном использовании,
Датчик EcoSmart определяет условия внешней освещенности и автоматически регулирует уровень яркости,
Поддержка входа: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio in. Встроенные 2 x 2 Вт колонки,
Настенный монтажный комплект стандарта VESA,
Доступные цвета: черный, белый,
Для приложений 24/7 цикла,
Технические данные:
Панель
Тип панели: ЖК-ДИОД,
Диагональ: 15",
Макс. Разрешение: XGA 1024 x 768,
Пятно: 0.2970 мм,
Яркость: 300 кд/м2,
Контраст: 2000 : 1,
Углы обзора (Поз/Пио): 176°/176°,
Цветовая палитра: 16,7 м,
Время отклика: 3 мс,
Частота (Poz/Пио):
Горизонтально: 15 кГц - 83 кГц,
Вертикально: 50 Гц - 85 Гц,
Входы:
VGA: 15-контактный D-Sub,
DVI: 24-контактный DVI-D,
HDMI: HDMI 2.0,
DisplayPort: DisplayPort 1.2 a,
Аудио:
Вход: 1 стерео аудио в ПК (аудиоразъем, 3.5 Ø),
Спикеры: 2W X 2,
Источник питания:
Источник питания: Внешний,
Ток: DC 12V,
Потребление: < 18 Вт (Вкл.),
Режим ожидания: < 0.5W (Standby / Off),
Оптический фильтр NeoV™ :
Толщина: 3,0 мм,
Простите. Отражения: < 1.0%,
Простите. Прозрачность: > 97%,
Твердость покрытия: 9H,
Условия работы:
Температура: 0°C ~ 40°C,
Влажность: 10%~90% (без конденсации),
Условия хранения:
Температура: -20°C ~ 60°C,
Влажность: 5%~95% (без конденсации),
Ассамблея:
VESA FPMPI: Да (100 x 100 мм и 75 x 75 мм),
Кенсингтон Секьюрити СлотТМ: Да,
Размеры:
С базой (W/I/O/Gt): 380 x 359 x 155 мм,
Упаковка (Sh/O/Out/high): 470 x 460 x 199 мм,
Вес:
Никаких подставок: 4,2 кг,
С базой: 4,6 кг,
Упаковка: 5,8 кг,
Соответствие стандартам:
CB, CE, RoHS, WEEE, REACH, EuP/Erp,
Аксессуары:
Включено: Кабель питания, блок питания, кабель D-Sub, аудиокабель, краткое руководство по эксплуатации,
Дополнительные аксессуары:
Настенное крепление: Кронштейн: Набор WMA-01: WMK-01, WMK-03 Потолочное крепление: CMP-01,
Настольное крепление: Комплект: DMC-01, DMC-02D, Подставка: DMS-01D, DMS-01Q, Подставка с регулируемой высотой: ES-02,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 36 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

