



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинский монитор NEOVO X 22 E (Produkt nowy)

Новый,
Благодаря панели со светодиодной подсветкой дисплей X-22E обеспечивает разрешение Full HD 1920 x 1080, а технология AG Neovo AIP позволяет воспроизводить контрастность, цветность и детализацию с поразительной точностью. Датчик EcoSmart обеспечивает эффективное энергопотребление, поэтому X-22E потребляет менее 0,5 Вт мощности в режиме ожидания для бесперебойной и безупречной работы. Равноценный акцент на функциональность и форму, а также узкая рамка корпуса дисплея делают его логичным выбором для бизнес-приложений во всех общественных местах,
Особенности и преимущества монитора NEOVO X 22 E:
Технология светодиодной подсветки с высоким разрешением FHD 1920 x 1080,
Четкое изображение с динамической контрастностью 2 000 000, яркостью 250,
Тонкий 14-миллиметровый каркасный дизайн для стильного внешнего вида,
Оптическое стекло NeoV™,
Технология AIP: функции PIP и PBP; 3D-компонентный фильтр/удаление/усиление шума; функция вращения изображения,
Выбранный коэффициент разметки обеспечивает самое большое изображение,
Датчик EcoSmart обеспечивает низкое энергопотребление,
Регулировка уровня черного,
Универсальные входы: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, аудиовход/выход,
Встроенные динамики (2W x2),
Кнопки управления с сенсорным датчиком для защиты от вандализма,
Прочный металлический корпус,
Строгое круглосуточное экранирование компонентов для критически важных областей применения,
Технические данные:
Панель
Тип панели: ЖК-ДИОД,
Диагональ: 21.5",
Макс. Разрешение: FHD 1920 x 1080,
Пятно: 0.2482 мм,
Яркость: 250 кд/м2,
Контраст: 1000 : 1,
Углы обзора (Поз/Пио): 170°/160°,
Цветовая палитра: 16,7 м,
Время отклика: 3 мс,
Частота (Poz/Пио):
Горизонтально: 15 кГц - 83 кГц,
Вертикально: 50 Гц - 85 Гц,
Входы:
VGA: 15-контактный D-Sub,
DVI: 24-контактный DVI-D,
HDMI: HDMI 2.0,
DisplayPort: DisplayPort 1.2 a,
Аудио:
Вход: 1 стерео аудио в ПК (аудиоразъем, 3.5 Ø),
Спикеры: 2W X 2,
Источник питания:
Источник питания: Внешний,
Ток: DC 12V,
Потребление: < 28 Вт (Вкл.),
Режим ожидания: < 0.5W (Standby / Off),
Оптический фильтр NeoV™:
Толщина: 3,0 мм,
Простите. Отражения: < 1.0%,
Простите. Прозрачность: > 97%,
Твердость покрытия: 9H,
Условия работы:
Температура: 0°C ~ 40°C,
Влажность: 10%~90% (без конденсации),
Условия хранения:
Температура: -20°C ~ 60°C,
Влажность: 5%~95% (без конденсации),
Ассамблея:
VESA FPMPI: Да (100 x 100 мм и 75 x 75 мм),
Кенсингтон Секьюрити Слот™: Да,
Размеры:
С базой (W/O/GD): 513,2 x 368,5 x 155 мм,
Пакет (Ш/В/О/Гл): 614 x 477 x 204 мм,
Вес:
Никаких подставок: 6,3 кг,
С базой: 6,9 кг,
Упаковка: 9,5 кг,
Соответствие стандартам:
CE, RoHS, WEEE, REACH, EuP/Erp,
Аксессуары:
Включено: CD ROM (инструкция), кабель питания, адаптер переменного тока, 15-контактный кабель D-Sub, аудиокабель, гарантийный талон,
Дополнительные аксессуары:
Настенное крепление: Кронштейн: Набор WMA-01: WMK-01, WMK-03 Потолочное крепление: CMP-01,
Настольное крепление: Комплект: DMC-01, DMC-02D, Подставка: DMS-01D, DMS-01Q, Подставка с регулируемой высотой: ES-02,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 36 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

