



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ультразвуковой очиститель Steel UC (Produkt nowy)

Новый,

Особенности и преимущества стиральной машины:

Ультразвуковой очиститель состоит из стальной ванны, к которой прикреплены преобразователи, которые заставляют устройство вибрировать с определенной частотой 40 кГц,

В мощном растворе распространяются вибрации в виде ультразвуковых волн, генерирующих тысячи крошечных пузырьков, которые, ударяясь об очищаемый объект, удаляют все загрязнения.

Зоны пониженного и избыточного давления, затрагивающие поверхности, щели и полости очищаемых предметов, приводят к быстрому удалению загрязнений и достижению отличного очищающего эффекта,

Устройство оснащено нагревателем, который позволяет нагревать очищающую жидкость, и таймером, который позволяет выключить устройство по истечении запрограммированного времени очистки,

Стиральная машина предназначена для ультразвуковой очистки инструментов, механизмов, всех предметов, требующих тщательной очистки, без нарушения очищаемой поверхности,

Корпус из нержавеющей стали,

Технические данные:

Размеры бака: 240 * 140 * 150 мм,

Общий объем: 5 литров,

Напряжение питания 230 В, 50 Гц,

Частота ультразвука: 40 кГц,

Мощность ультразвука: 120 Вт,

Мощность нагревателя: 90 Вт,

Диапазон температур: 20 ~ 80 °С,

Диапазон настройки времени: 1-99 минут,

Имеет действующий технический паспорт,

Гарантия 12 месяцев,

