



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Видеодерматоскоп Микфистда (Produkt nowy)**

Новый,  
FedMedMicFiSTD, с белым светом, представляет собой небольшой портативный цифровой дерматоскоп с Wi-Fi передачей.  
Используя соответствующее программное обеспечение и приложения, вы можете делать снимки и записывать видео с помощью компьютера, смартфона или планшета.  
Особенности и преимущества дерматоскопа:  
Маленький, портативный, легкий,  
Простота использования,  
Беспроводной (Wi-Fi),  
Пакет включает в себя:  
Цифровой Wi-Fi микроскоп,  
Прозрачное наложение,  
USB-блок питания,  
кабель USB,  
Встань,  
Руководство пользователя на английском языке,  
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):  
Футсвитч,  
Вертикальная подставка для цифровых микроскопов Wi-Fi,  
Вертикальный и горизонтальный штатив для цифровых микроскопов Wi-Fi,  
Светодиодная подставка с вертикальным перемещением и регулируемым ползунком для цифровых микроскопов Wi-Fi Mic-Fi.  
(Питается от аккумулятора (4 x AA) или от USB-кабеля.),  
Сумка для микрофона Большой размер (20,5 см x 12,5 см x 6 см),  
Сумка для микрофона Малый размер (7 см x 18,5 см x 4,5 см),  
Технические характеристики  
Увеличение: 5x-200x,  
Расстояние объекта: 8 ~ 200 мм,  
Диапазон фокусировки: 8 мм ~ 200 мм,  
Источник света: н. 8 регулируемых белых светодиодов (светодиодная система 3,2 В / 20 мА),  
Объектив: Микроскопический объектив высокого разрешения,  
Размеры: 36 мм (диаметр) x 142 мм (длина),  
Вес: 88 гр,  
интерфейс ПК: USB 2. 0,  
Кабель MiniUSB для подзарядки: 1,2м,  
Разрешение фото и видео: 1,3MPixel - 1280 x 1024 (MJPG), 640 x 480 (MJPG), 320 x 240,  
Скорость в клетке: 15 кадров в секунду (1280 x 1024), 30 кадров в секунду (640 x 480) 320 x 240 пикселей,  
Операционная система: Windows, OS X, IOS, Android,  
Протокол Wi-Fi: стандарты IEEE 802.11 b/g/n,  
Расстояние беспроводной передачи Wi-Fi: до 5м,  
Мощность передачи: 11n HT40 MCS7: +13 дБм, 11b CCK: +18 дБм, 11g OFDM: +15 дБм,  
Скорость передачи данных:  
802.11n: до 150 Мбит/с ,  
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps  
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps,  
Диапазон частот: 2.400 ~ 2.4835 ГГц,  
Потребление энергии: Макс. 2,5 Вт,  
Частота отображения кадра: 10fps~30fps,  
Литий-ионная батарея:  
Время непрерывной работы - Appx. 2 часа,  
Полное время зарядки - Appx.2 часа,  
Источник питания: DC5.0V/1A Пожалуйста, используйте ТОЛЬКО настенные USB-адаптеры, которые сертифицированы в соответствии с нормами CE и/или FCC,  
CAMERA DATA:  
Датчик камеры: CMOS 1/4",  
Оптические свойства: Экспозиция: Авто, Гамма: Авто, Баланс белого: Авто, Баланс черного Ссылка: Авто,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия 12 месяцев,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

