



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видеодерматоскоп Микфип (Produkt nowy)

Новый,
FEDMEDMICFIP с поляризованным фильтром - это очень инновационный портативный цифровой цветной ДЕРМАТОСКОП с беспроводной передачей Wi-Fi,
Он маленький, простой в использовании, легкий и портативный. Его можно использовать со всеми самыми популярными смартфонами, планшетами и даже с компьютером,
С помощью соответствующего программного обеспечения и приложений можно делать снимки и записывать видео с помощью компьютера, смартфона или планшета.
Особенности и преимущества дерматоскопа:
Маленький, портативный, легкий,
Простота использования,
Беспроводной (Wi-Fi),
Пакет включает в себя:
Цифровой Wi-Fi микроскоп,
Прозрачное наложение,
USB-блок питания,
кабель USB,
Пластиковая подставка,
Руководство пользователя на английском языке,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Футсвитч,
Вертикальная подставка для цифровых микроскопов Wi-Fi,
Вертикальный и горизонтальный штатив для цифровых микроскопов Wi-Fi,
Светодиодная подставка с вертикальным перемещением и регулируемым ползунком для цифровых микроскопов Wi-Fi Mic-Fi.
(Питается от аккумулятора (4 x AA) или от USB-кабеля),
Сумка для микрофона Большой размер (20,5 см x 12,5 см x 6 см),
Сумка для микрофона Малый размер (7 см x 18,5 см x 4,5 см),
Технические данные:
Увеличение: 5x-200x,
Расстояние объекта: 8 ~ 200 мм,
Источник света: н. 8 регулируемых белых светодиодов (светодиодная система 3,2 В / 20 мА),
Размеры: 36 мм (диаметр) x 142 мм (длина),
Вес: 88 гр,
интерфейс ПК: USB 2. 0,
Кабель MiniUSB для подзарядки: 1,2м,
Разрешение фото и видео: 1,3MPixel - 1280 x 1024 (MJPG), 640 x 480 (MJPG), 320 x 240,
Скорость в клетке: 15 кадров в секунду (1280 x 1024), 30 кадров в секунду (640 x 480) 320 x 240 пикселей,
Операционная система: Windows, OS X, iOS, Android (может использоваться через Wi-Fi или USB),
Протокол Wi-Fi: Соответствует стандартам IEEE 802.11 b/g/n,
Расстояние беспроводной передачи Wi-Fi: до 5м,
Мощность передачи: 11n HT40 MCS7: +13 дБм, 11b CCK: +18 дБм, 11g OFDM: +15 дБм,
Скорость передачи данных:
802.11n: до 150 Мбит/с ,
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps,
Диапазон частот: 2.400 ~ 2.4835 ГГц,
Потребление энергии: Макс. 2,5 Вт,
Частота отображения кадра: 10fps~30fps,
Литий-ионная батарея:
Время непрерывной работы - Appx. 2 часа,
Полное время зарядки - Appx.2 часа,
Источник питания: DC5.0V/1A Пожалуйста, используйте ТОЛЬКО настенные USB-адаптеры, которые сертифицированы в соответствии с нормами CE и/или FCC,
CAMERA DATA:
Датчик камеры: CMOS 1/4",
Оптические свойства: Экспозиция: Авто, Гамма: Авто, Баланс белого: Авто, Баланс черного Ссылка: Авто,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

