



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Отоскоп Micfiot Mic-Fi (Produkt nowy)

Новый,
FEDMEDMICFIOT - это очень инновационный портативный цветной цифровой OTOSCOPI с беспроводной передачей Wi-Fi,
Он маленький, простой в использовании, легкий и портативный. Его можно использовать со всеми самыми популярными
смартфонами, планшетами и даже компьютером,
Используя соответствующее программное обеспечение и приложения, вы можете делать фотографии и записывать видео со своего
компьютера, смартфона или планшета.
Особенности и преимущества отоскопа:
Маленький, портативный, легкий,
Легко использовать,
Беспроводная связь (Wi-Fi),
В комплект входит:
Цифровой микроскоп Wi-Fi,
Прозрачная накладка,
USB-адаптер переменного тока,
USB-кабель,
Пластиковая подставка,
Руководство пользователя на английском языке,
Дополнительные аксессуары (платно):
Ножной переключатель,
Вертикальная подставка для цифровых микроскопов Wi-Fi,
Вертикальная и горизонтальная подставка для цифровых микроскопов Wi-Fi,
Штатив со светодиодной подсветкой, вертикальным перемещением и регулировкой слайдера для цифровых микроскопов Wi-Fi Mic-Fi.
(Питание от батареек (4 x AA) или кабеля USB.),
Сумка Mic-Fi большого размера (20,5 см x 12,5 см x 6 см),
Сумка Mic-Fi Маленький размер (7 см x 18,5 см x 4,5 см),
Технические данные:
Увеличение: 25x ~ 50x,
Расстояние до объекта: 1 ~ 160 мм,
Источник света: 4 регулируемых белых светодиода (система светодиодов 3,2 В / 20 мА; ИК-фильтр 650 нм),
Объектив: объектив микроскопа высокой четкости,
Размеры: 36 мм (диаметр) x 142 мм (длина),
Вес: 88 г,
Интерфейс ПК: USB 2.0,
Кабель MiniUSB для подзарядки: 1,2 м,
Разрешение фото и видео: 1,3 МП - 1280 x 1024 (MJPG), 640 x 480 (MJPG), 320 x 240,
Разрешение фото и видео: 1,30 мегапикселя - 1280x1024,640x480,320x240
Частота кадров: 15 кадров в секунду (1280 x 1024), 30 кадров в секунду (640 x 480) 320 x 240 пикселей,
Операционная система: Windows, OS X, iOS, Android (можно использовать через Wi-Fi или USB),
Протокол Wi-Fi: соответствует стандартам IEEE 802.11 b / g / n,
Дальность беспроводной передачи Wi-Fi: до 5 м,
Мощность передачи: 11n HT40 MCS7: +13 дБм, 11b CCK: +18 дБм, 11g OFDM: +15 дБм,
Скорость передачи данных:
802.11n: до 150 Мбит / с,
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит / с
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит / с,
Диапазон частот: 2,400 ~ 2,4835 ГГц,
Потребляемая мощность: макс. 2,5 Вт,
Частота кадров: 10 ~ 30 кадров в секунду,
Литий-ионный аккумулятор:
Время непрерывной работы - прибл. Два часа,
Время полной зарядки - примерно 2 часа,
Источник питания: DC5.0V / 1A Используйте ТОЛЬКО настенные USB-адаптеры, сертифицированные в соответствии с правилами CE и / или FCC.
ДАННЫЕ КАМЕРЫ:
Датчик камеры: 1/4 "CMOS,
Оптические свойства:
Выдержка: автоматическая,
Гамма-коррекция: автоматическая,
Баланс белого: автоматический,
Черная ссылка: автомат,
Насыщенность цвета: автоматическая,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

