



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Микрофонная камера Micfieye (Produkt nowy)**

Новый,  
MICFIEYE - это очень инновационная портативная цифровая цветная камера с беспроводной передачей Wi-Fi.,  
Он маленький, простой в использовании, легкий и портативный. Его можно использовать со всеми самыми популярными смартфонами, планшетами и даже компьютером,  
Используя соответствующее программное обеспечение и приложения, вы можете снимать фотографии и записывать видео с компьютера, смартфона или планшета.  
Характеристики и преимущества камеры:  
Маленький, портативный, легкий,  
Легко использовать,  
Беспроводная связь (Wi-Fi),  
В комплект входит:  
Цифровая камера Wi-Fi Mic-Fi,  
USB-адаптер переменного тока,  
USB-кабель,  
Руководство пользователя на английском языке,  
Дополнительные аксессуары (платно):  
Стандартный объектив 23 мм (MICFIEYE23),  
Адаптер для микроскопа 30 мм (MICFIEYE30),  
Адаптер для микроскопа 30,5 мм (MICFIEYE30.5),  
Головка камеры C-Mount F18 (MICFIEYEF18),  
Головка камеры C-Mount F15-25 (MICFIEYEF1525),  
Кольцевой адаптер 5 мм (MICFIEYERING),  
Технические данные  
Тип камеры: Цветная CMOS-камера,  
Датчик: 1/4 " Imax CMOS  
Разрешение: 1,3 МП,  
Качество изображения: HD,  
Стандарт объектива: объектив CCTV с креплением C-CS,  
Оптические характеристики:  
Гамма-коррекция: Авто,  
Экспозиция: Авто,  
Баланс белого: Авто,  
Черная ссылка: Авто,  
Предотвращение мерцания: Авто,  
Насыщенность цвета: Авто,  
Кнопка затвора: Да для режима Wi-Fi и USB,  
Размеры: 36 мм (диаметр) x 75 мм (длина),  
Вес: 88 г,  
Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n,  
Расстояние передачи WiFi: ≥5 м,  
Разрешение видео: 1,3 МП: 320 (В) x 240 (В), 640 (В) x 480 (В), 1280 (В) x 1024 (В),  
Частота кадров: 15 кадров в секунду (1280 x 1024), 30 кадров в секунду (640 x 480) 320 x 240 пикселей,  
Диапазон частот: 2,400 ~ 2,4835 ГГц,  
Литий-ионный аккумулятор: время непрерывной работы - около 2,5 часов,  
Источник питания: DC5.0V / 1A Используйте ТОЛЬКО настенные USB-адаптеры, сертифицированные в соответствии с правилами CE и / или FCC.  
Источник питания: DC5.0V / 1A. Используйте ТОЛЬКО настенные USB-адаптеры, сертифицированные в соответствии с правилами CE и / или FCC.  
Интерфейс ПК: USB 2.0,  
Поддержка операционной системы: MAC / Windows,  
Кабель MiniUSB для подзарядки: 1,2 м,  
Операционная система: Windows, OS X, iOS, Android (можно использовать через Wi-Fi или USB),  
Приложение для режима Wi-Fi: WiFi Mic-Fi: IOS / MAC / Android / Windows,  
Программное обеспечение для режима USB: USBMic-Fi - Windows / MAC,  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 12 месяцев,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

