



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Micfieye Mic-Fi камера (Produkt nowy)

Новое,
MICFIEYE - это очень инновационная портативная цифровая цветная камера с беспроводной передачей Wi-Fi,
Он маленький, простой в использовании, легкий и портативный. Его можно использовать со всеми самыми популярными
смартфонами, планшетами и даже с компьютером,
С помощью соответствующего программного обеспечения и приложений можно делать снимки и записывать видео с помощью
компьютера, смартфона или планшета.
Особенности и преимущества камеры:
Маленький, портативный, легкий,
Простота использования,
Беспроводной (Wi-Fi),
Пакет включает в себя:
Цифровой фотоаппарат Mic-Fi,
USB-блок питания,
кабель USB,
Руководство пользователя на английском языке,
Дополнительные аксессуары (за дополнительную плату):
Стандартный объектив 23 мм (MICFIEYE23),
30 мм адаптер для микроскопа (MICFIEYE30),
Адаптер для микроскопа 30,5 мм (MICFIEYE 30,5),
Головка камеры C-Mount F18 (MICFIEYEF18),
Камерная головка C-Mount F15-25 (MICFIEYEF1525),
5-миллиметровый кольцевой адаптер (MICFIEYERING),
Технические характеристики
Тип камеры: Цветная CMOS-камера,
Датчик: 1/4 "Imax CMOS
Резолюция: 1.3М пиксель,
Качество изображения: HD,
Стандартный объектив: объектив для видеонаблюдения с C-CS креплениями,
Оптические функции:
Гамма-коррекция: Авто,
Экспозиция: Авто,
Баланс белого: Авто,
Черная ссылка: Авто,
Избегайте мерцания: Машина,
Насыщенность цветов: Машина,
Кнопка затвора: Да, для режима Wi-Fi и USB,
Размеры: 36 мм (диаметр) x 75 мм (длина),
Вес: 88 гр,
Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n,
Wi-Fi расстояние передачи: ≥5М,
Разрешение видео: 1.3MP: 320(H)x 240(V), 640(H)x 480(V), 1280(H)x1024(V),
Скорость в клетке: 15 кадров в секунду (1280 x 1024), 30 кадров в секунду (640 x 480) 320 x 240 пикселей,
Диапазон частот: 2.400 ~ 2.4835 ГГц,
Литий-ионная батарея: Продолжительность работы - около 2,5 часов,
Источник питания: DC5.0V/1A Пожалуйста, используйте ТОЛЬКО настенные USB-адаптеры, которые сертифицированы в соответствии
с нормами CE и/или FCC,
Источник питания: DC5.0V/1A Пожалуйста, используйте ТОЛЬКО настенные USB-адаптеры, которые сертифицированы в соответствии
с нормами CE и/или FCC,
интерфейс ПК: USB 2. 0,
Поддержка операционной системы: MAC / Windows,
Кабель MiniUSB для подзарядки: 1,2м,
Операционная система: Windows, OS X, iOS, Android (может использоваться через Wi-Fi или USB),
Приложение для режима Wi-Fi: Wi-FiMic-Fi:IOS/MAC/Android/Windows,
Программное обеспечение для USB-режима: USBMic-Fi-Windows/MAC,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

