



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Светодиодная рабочая лампа EMALED 300 M PLUS Mobile (с аккумулятором) (Produkt nowy)

Новое,
Немецкое производство,
Мобильная лампа (мобильное основание с блоком питания, зарядным устройством и аккумулятором),
Мобильная лампа EMALED 300 была разработана для лечебных кабинетов, в которых не проводятся постоянные хирургические процедуры,
Интенсивность света этой модели составляет 140 000 люкс при диаметре светового поля 150 мм, что обеспечивает отсутствие теней в работе хирурга,
Управление освещением осуществляется с помощью панели на чаше лампы. Производимый свет близок к солнечному спектру около 4500 К,
Индикатор цветопроизведения 96 Ra, не нагревая рабочее поле инфракрасным и ультрафиолетовым светом, дает более контрастное и детализированное изображение,
Простая сборка лампы в сочетании с легким навесом и маневрированием руками обеспечивает комфортную работу,
Лампа работает очень экономично благодаря длительному сроку службы светодиодов (50 000 часов) и низкому энергопотреблению,
Кроме того, комплект оснащен блоком аварийного питания, который поддерживает электропитание до 5 часов без необходимости подключения к электрической розетке,
Технические данные:
Диаметр чаши 44 см,
Максимальная интенсивность света 160 000 люкс,
Цветовая температура 4 500 К,
Индекс цветопередачи 96 Ra,
Интенсивность света регулируется от 10% до 100%,
Входное напряжение 230 В/24 В,
Рабочее напряжение 24 В постоянного тока,
Фокусное расстояние,
44 Лед,
Вес головки лампы 4 кг,
Вес всей системы 45 кг
Мощность головки лампы 24 ВА,
Долговечность 50 000 ч,
Рабочее расстояние 70 - 140 см,
Частота 50 - 60 Гц,
Диаметр светового поля 15 - 30 см,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

