



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



СИД ЭМАЛЕДИРОВАННАЯ лампа 560 работая (Produkt nowy)

Новое,
Немецкое производство,
Одна из самых маленьких и ярких хирургических ламп в этой категории,
Потолочный светильник,
Лампы EMALED 560 предназначены для ежедневного использования в операционной,
Интенсивность света этой модели составляет 160 000 лк с регулируемым диаметром светового поля от 180 до 350 мм, а 70 светодиодов обеспечивают отсутствие теней в хирургии,
Светодиоды излучают свет, подобный солнечному спектру в 4500 K,
Индикатор цветопроизведения 96 Ra, без подогрева рабочего поля инфракрасным и ультрафиолетовым светом,
Интенсивность света регулируется в диапазоне от 10% до 100% и управляется с помощью панели управления на чаше лампы или опционально с помощью внешней беспроводной панели,
Новейшая технология СИД обеспечивает длительный срок службы СИД до 50 000 часов, низкое энергопотребление в хирургических процедурах (60 Вт) и очень низкую частоту отказов,
Безопасная установка в сочетании с легкой маневренностью навеса и руки обеспечивают комфортную работу,
Технические данные:
Диаметр навеса 65 см,
Максимальная интенсивность света 160 000 люкс,
Цветовая температура 4 500 K,
Индекс цветопередачи 96 Ra,
Интенсивность света регулируется от 10% до 100%,
Входное напряжение 100 - 240 В /24 В,
Рабочее напряжение 24 В постоянного тока,
Фокусное расстояние,
70 Leds,
Вес головки лампы 9,5 кг,
Вес всей системы 80 кг,
Мощность головки лампы 60 ВА,
Долговечность 50 000 ч,
Рабочее расстояние 70 - 140 см,
Частота 50 - 60 Гц,
Диаметр светового поля 18,5 - 35 см,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Аварийное электроснабжение (возможно до 4 часов работы лампы),
Камера Full HD:
Датчик изображения - 1/3" тип CMOS (прогрессивное сканирование),
Количество эффективных элементов изображения - 4 080 000 пикселей,
AE (автоматический режим экспозиции) Автоматический, ручной,
Оптический зум - от 10x $f = 3,3$ мм (ширина) до 33,0 мм (теле) F1,8 - F3,4,
Лазерная указка,
Переменная цветовая температура: 3500, 4000, 4500 K,
Внешняя беспроводная панель управления (для двойных ламп),
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

