



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **СИД ЭМАЛЕД 500 работа лампа (Produkt nowy)**

Новое,  
Немецкое производство,  
Одна из самых маленьких и ярких хирургических ламп в этой категории,  
Потолочный светильник,  
Лампы EMALED 500 предназначены для ежедневного использования в операционной,  
Интенсивность света этой модели составляет 120 000 лк с регулируемым диаметром светового поля от 180 до 350 мм, а 70 светодиодов обеспечивают работу хирурга без теней,  
Светодиоды излучают свет, подобный солнечному спектру в 4500 K,  
Индикатор цветопроизведения 96 Ra, без подогрева рабочего поля инфракрасным и ультрафиолетовым светом,  
Интенсивность света регулируется в диапазоне от 10% до 100% и управляется с помощью панели управления на чаше лампы или опционально с помощью внешней беспроводной панели,  
Новейшая технология СИД обеспечивает длительный срок службы СИД до 50 000 часов, низкое энергопотребление в хирургических процедурах (60 Вт) и очень низкую частоту отказов,  
Безопасная установка в сочетании с легкой маневренностью навеса и руки обеспечивают комфортную работу,  
Технические данные:  
Диаметр навеса 65 см,  
Максимальная интенсивность света 120 000 лк,  
Цветовая температура 4 500 K,  
Индекс цветопередачи 96 Ra,  
Интенсивность света регулируется от 10% до 100%,  
Входное напряжение 100 - 240 В /24 В,  
Рабочее напряжение 24 В постоянного тока,  
Фокусное расстояние,  
70 Leds,  
Вес головки лампы 9,5 кг,  
Вес всей системы 80 кг,  
Мощность головки лампы 60 ВА,  
Долговечность 50 000 ч,  
Рабочее расстояние 70 - 140 см,  
Частота 50 - 60 Гц,  
Диаметр светового поля 18,5 - 35 см,  
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):  
Аварийное электроснабжение (возможно до 4 часов работы лампы),  
Камера Full HD:  
Датчик изображения - 1/3" тип CMOS (прогрессивное сканирование),  
Количество эффективных элементов изображения - 4 080 000 пикселей,  
AE (автоматический режим экспозиции) Автоматический, ручной,  
Оптический зум - от 10x  $f = 3,3$  мм (ширина) до 33,0 мм (теле) F1,8 - F3,4,  
Лазерная указка,  
Переменная цветовая температура: 3500, 4000, 4500 K,  
Внешняя беспроводная панель управления (для двойных ламп),  
У него есть действующий Технический паспорт,  
24 месячная гарантия,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

