



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Светодиодная лампа EMALED 560/300 PLUS работая (Двойная) (Produkt nowy)

Новое,
Немецкое производство,
Одна из самых маленьких и ярких хирургических ламп в этой категории,
Потолочный светильник,
Лампы EMALED 560/300 предназначены для ежедневного использования в операционной,
Интенсивность света этой модели 160 000лк / 140 000лк с регулируемым диаметром светового поля,
Светодиоды излучают свет, подобный солнечному спектру в 4500 K,
Индикатор цветопроизведения 96 Ra, без подогрева рабочего поля инфракрасным и ультрафиолетовым светом,
Интенсивность света регулируется в диапазоне от 10% до 100% и управляется с помощью панели управления на чаше лампы или
опционально с помощью внешней беспроводной панели,
Новейшая технология СИД обеспечивает длительный срок службы СИД до 50 000 часов, низкое энергопотребление в хирургических
процедурах (60 Вт) и очень низкую частоту отказов,
Безопасная установка с легким навесом и маневренностью рук обеспечивает комфортную работу,
Технические данные:
Эмалед 560:
Диаметр навеса 65 см,
Максимальная интенсивность света 160 000 lx каждый,
Цветовая температура 4 500 K,
Индекс цветопередачи 96 Ra,
Интенсивность света регулируется от 10% до 100%,
Входное напряжение 100 - 240 В /24 В,
Рабочее напряжение 24 В постоянного тока,
Фокусное расстояние,
70 Leds,
Вес головки лампы 9,5 кг,
Вес всей системы 110 кг,
Мощность головки лампы 60 ВА,
Долговечность 50 000 ч,
Рабочее расстояние 70 - 140 см,
Частота 50 - 60 Гц,
Диаметр светового поля 18,5 - 35 см,
Эмалид 300+:
Диаметр навеса 44 см,
Максимальная интенсивность света 160 000 люкс,
Цветовая температура 4 500 K,
Индекс цветопередачи 96 Ra,
Интенсивность освещения 10 - 100%,
Входное напряжение 230 В/24 В,
Рабочее напряжение 24 В постоянного тока,
Фокусное расстояние,
42 светодиода светодиодные,
Вес головки лампы 4 кг,
Мощность головки лампы 24 ВА,
Долговечность 50 000 ч,
Рабочее расстояние 70 - 140 см,
Частота 50 - 60 Гц,
Диаметр светового поля 15 - 30 см,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Аварийное электроснабжение (возможно до 4 часов работы лампы),
Камера Full HD:
Датчик изображения - 1/3" тип CMOS (прогрессивное сканирование),
Количество эффективных элементов изображения - 4 080 000 пикселей,
AE (автоматический режим экспозиции) Автоматический, ручной,
Оптический зум - от 10x f = 3,3 мм (ширина) до 33,0 мм (теле) F1,8 - F3,4,
Лазерная указка,
Переменная цветовая температура: 3500, 4000, 4500 K,
Внешняя беспроводная панель управления (для двойных ламп),
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

