



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Видеопроцессор изображения с источником света PENTAX EPK-1000 (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,  
Японское производство,  
Источник питания 230В,  
Частота 50 - 60 Гц,  
Тип ксеноновой лампы: XBO R 100 W/45 C, цветовая температура:  $\leq 6500\text{K}$ ,  
Он имеет двухступенчатую регулировку мощности насоса,  
Регулируемая насыщенность цвета: красный и синий  $\pm 5$  градусов,  
Регулировка яркости: Автоматический / ручной (5 шагов),  
Функция Белого БАЛАНСА,  
Он имеет входы/выходы:  
2 RGBS (9-D-Sub),  
2 x Y/C,  
1x композитный (BNC),  
USB,  
RS-232C,  
КЕЙБОАРД,  
Размер: 38 x 42 x 16 см,  
Вес: 14 кг,  
Клавиатура PENTAX модели OS-A50 может быть дооснащена за дополнительную плату,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия:  
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,  
1 месяц на международный рынок,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

