



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Шлифовальная машина i-Tronics 3200 (Produkt nowy)

Новые функции

Французское производство,

Технические параметры:

Экран: 8.4", сенсорный

Диаметр: ширина 575 мм, глубина 440 мм, высота 620 мм,

Вес: 57 кг,

Потребление энергии: 1350 Вт,

Напряжение: 230-115V-50/60 Гц,

Технические параметры:

Экран: 8.4", цвет, осязание, 800 x 600

Диаметры: ширина 550 мм, глубина 500 мм, высота 580 мм,

Вес: 58 кг,

Потребление энергии: 1350 Вт,

Напряжение: 220-240V-50/60 Гц или 100-120V-50/60 Гц

Установка, обучение включено,

Он выдал действительный технический паспорт,

Гарантия французского производителя - 1 год,

Возможность финансирования: рассрочка, лизинг, кредит

