



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Шлифовальная машина i-Tronics 5100 Полуавтоматический scanocentroscope T82 (Produkt nowy)

Новые функции
Французское производство,
Функции торгового автомата:
обработка любого доступного материала,
обработка граней и «плоских»,
Полировки
Обработка канавок
края ретрансляции ,
ручной режим положения граней и канавки, с изменением его глубины и ширины,
ВАРИАНТ ПРОСМОТРА КОМАНДЫ,
Функции сканируемого центра:
механическое сканирование полных кадров и демоленов,
оптическое сканирование демоленов (линзовая фотография),
полуавтоматическая блокировка объектива,
однофокусный, бифокальный и прогрессивный режим объектива,
Расширенная функция редактирования формы
ВАРИАНТ ПРОСМОТРА КОМАНДЫ,
Технические параметры торгового автомата:
Экран: 8.4", сенсорный,
Диаметр: ширина 575 мм, глубина 440 мм, высота 620 мм,
Вес: 57 кг,
Потребление энергии: 1350 Вт,
Напряжение: 230-115V-50/60 Гц,
Технические параметры сканоцентроскопа:
Экран: 8.4", сенсорный
Диаметры: ширина 325 мм, глубина 550 мм, высота 615 мм,
Вес: 20 кг,
Потребление энергии: 250 Вт,
Напряжение: 230-115V-50/60 Гц,
Установка, обучение включено,
Он выдал действительный технический паспорт,
Гарантия французского производителя - 1 год,
Возможность финансирования: рассрочка, лизинг, кредит

