



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa LED LID - Bella LUMAX (Produkt nowy)

Новое,
Французское производство,
Мощность лампы - 22 Вт,
Цвет света: 4500 К,
Световой поток: 2300 лм,
Минимальный срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов,
Индекс цветопередачи (CRI): 95,
Кабель питания длиной 3 м,
Защита класса II от поражения электрическим током,
Доступные цвета: белый,
Размер:
Размер головки лампы: 160 x 133 мм,
Базовый размер: 69 x 69 x 115 мм,
Вес: 2,9 кг,
Длина: гибкий рычаг 700 мм,
Осевое расстояние (4 отверстия в цоколе лампы): 54,5 мм,
Диаметр светового поля :
Расстояние 30 см: 240 000 люкс полевое освещение 10 см
Расстояние 50 см: 160 000 люкс подсветка 13-сантиметрового поля,
Расстояние 100 см: 44,000 люкс полевое освещение 20 см,
Двойной выключатель силы света в дополнительной комплектации за дополнительную плату (на верхней части лампы),
Эргономичная рукоятка позволяет точно позиционировать лампу,
Легко очищается и дезинфицируется благодаря гладкой поверхности и качественным материалам,
Светодиоды имплантируются в печатный контур, охлаждаемый алюминиевым радиатором, а не вентилятором, что вызывает ненадежность, шум и притягивает пыль,
Дополнительные монтажные принадлежности необходимы для лампы по вашему выбору (за дополнительную плату):
Телескопическое основание стойки 60-100 см белый, тяжелый металл
Телескопическая подставка-основа 60-100 см, белый металл, сверхпрочный вариант с тормозами на 2 колесах
Телескопическое основание стойки 90-130 см белый тяжелый металл
Телескопическая подставка-основа 90-130 см, белый металл, сверхмощный вариант с тормозами на 2 колесах
Обычный зажим - черный
Медицинский рельсовый зажим с вертикальной розеткой лампы
Универсальный зажим
Настенный кронштейн
ARM белый настенный кронштейн (2x40 см)
ARM белый настенный кронштейн (1x60 см)
ARM белый настольный держатель (1x60 см)
Плита с металлической трубой посередине $\varnothing 16$
Плита с металлической трубой по кромке $\varnothing 16$
Гнездо для женщины с адаптивной вставкой $\varnothing 16$ мм x 27 мм
Адаптерная пластина с наружной резьбой $\varnothing 15$ мм x 30 мм,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия: 3 года,

