



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Дозатор DP 30 Vario инфльтрационный насос NOUVAG (Produkt nowy)

Новое,
Швейцарское производство,
DP 30 - универсальный насос, используемый для вытяжной анестезии, эндоваскулярных процедур, липосакции и др,
DP 30 имеет широкий спектр применения везде, где требуется точное и быстрое нанесение жидкости. Он был разработан таким образом, что его параметры могут быть легко адаптированы к лечению,
Процент инфльтрации контролируется с помощью вращающегося потенциометра и ножной педали (до 17 л/мин),
Педаль Vario позволяет постепенно, по мере нажатия на педаль, увеличивать скорость до параметра, ограниченного настройками на панели управления. Точно так же, уменьшается по мере того, как ты отпускаешь педаль.
Преимущества дозатора DP 30 Vario инфузионного насоса:
Лучшее соотношение цены и качества,
Простота в эксплуатации при незначительном техническом обслуживании,
Экономит время по сравнению с трудоемкой инъекцией традиционной инфльтрации,
Производительность инфльтрации бесступенчато регулируемая и точная,
Надежная и проверенная технология,
Эргономичный корпус - самый легкий и миниатюрный корпус в своем классе и легко чистящаяся поверхность,
Вкл/выкл. свет - зеленый светодиод сигнализирует о том, что устройство включено,
Встроенный контейнер для жидкости - стандартная бутылка инфльтрационного раствора удобно подвешивается на вставном креплении.
Простая конфигурация трубки - Широкий открывающийся отсек для легкой настройки трубки,
Низкошумный привод насоса - инфльтрационная труба легко встраивается, а внутренний насос работает с низким уровнем шума,
Фронтальный доступ к насосу - доступ к насосу только одной рукой осуществляется нажатием кнопки рядом с дисплеем, т.е. без преднамеренного движения устройства,
Точная производительность насоса - воспроизводимая мощность инфльтрации благодаря масштабируемому контроллеру,
Стандартное оборудование:
Блок управления,
Набор проводов,
Шнур питания,
Футсвитч,
Технические данные:
Расход жидкости до 17 л/мин,
Потребляемая мощность 40 ВА,
Источник питания 115/230 В, 50-60 Гц,
Максимальное давление 1,5 бар,
Размеры 260 x 250 x 110 мм,
Вес нетто 2,5 кг,
У него есть действующий технический паспорт, выданный
Гарантия 12 месяцев,

