



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Дозатор DP 30 инфльтрационный насос NOUVAG (Produkt nowy)

Новое,
Швейцарское производство,
DP 30 - универсальный насос, используемый для вытяжной анестезии, эндоваскулярных процедур, липосакции и др,
DP 30 имеет широкий спектр применения везде, где требуется точное и быстрое нанесение жидкости. Он был разработан таким образом, что его параметры могут быть легко адаптированы к лечению,
Процент инфльтрации контролируется с помощью вращающегося потенциометра и ножной педали (до 17 л/мин),
Педаль в базовой версии ON/OFF позволяет запустить насос (включить/выключить) до заданного параметра на панели управления насосом,

Преимущества инфузионного насоса DP 30:

Лучшее соотношение цены и качества,
Простота в эксплуатации при незначительном техобслуживании,
Экономит время по сравнению с трудоемкой инъекцией традиционной инфльтрации,
Производительность инфльтрации бесступенчато регулируемая и точная,
Надежная и проверенная технология,
Эргономичный корпус - самый легкий и миниатюрный корпус в своем классе и легко чистящаяся поверхность,
Вкл/выкл. свет - зеленый светодиод сигнализирует о том, что устройство включено,
Встроенный контейнер для жидкости - стандартная бутылка инфльтрационного раствора удобно подвешивается на вставном креплении.
Простая конфигурация трубки - Широкий открывающийся отсек для легкой настройки трубки,
Низкошумный привод насоса - инфльтрационная труба легко встраивается, а внутренний насос работает с низким уровнем шума,
Фронтальный доступ к насосу - доступ к насосу только одной рукой осуществляется нажатием кнопки рядом с дисплеем, т.е. без преднамеренного движения устройства,
Точная производительность насоса - воспроизводимая мощность инфльтрации благодаря масштабируемому контроллеру,

Стандартное оборудование:

Блок управления,
Набор проводов,
Шнур питания,
Педальный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ,

Технические данные:

Расход жидкости до 17 л/мин,
Потребляемая мощность 40 ВА,
Источник питания 115/230 В, 50-60 Гц,
Максимальное давление 1,5 бар,
Размеры 260 x 250 x 110 мм,
Вес нетто 2,5 кг,

У него есть действующий технический паспорт, выданный

Гарантия 12 месяцев,

