



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **инфильтрационный насос NOUVAG DP 30 LipoPlus Vario (Produkt nowy)**

Новое,  
Швейцарское производство,  
DP 30 - универсальный насос, используемый для вытяжной анестезии, эндоваскулярных процедур, липосакции и др,  
DP 30 имеет широкий спектр применения везде, где требуется точное и быстрое нанесение жидкости. Он был разработан таким образом, что его параметры могут быть легко адаптированы к лечению,  
Процент инфильтрации контролируется с помощью вращающегося потенциометра и ножной педали (до 27 л/мин),  
Педаль Vario позволяет постепенно, по мере нажатия на педаль, увеличивать скорость до параметра, ограниченного настройками на панели управления. Точно так же, уменьшается по мере того, как ты отпускаешь педаль.  
Преимущества инфузионного насоса DP 30 LipoPlus:  
Лучшее соотношение цены и качества,  
Простота в эксплуатации при незначительном техобслуживании,  
Экономит время по сравнению с трудоемкой инъекцией традиционной инфильтрации,  
Производительность инфильтрации бесступенчато регулируемая и точная,  
Надежная и проверенная технология,  
Эргономичный корпус - самый легкий и миниатюрный корпус в своем классе и легко чистящаяся поверхность,  
Встроенный контейнер для жидкости - стандартная бутылка инфильтрационного раствора удобно подвешивается на вставном креплении.  
Простая конфигурация трубки - Широкий открывающийся отсек для легкой настройки трубки,  
Низкошумный привод насоса - инфильтрационная труба легко встраивается, а внутренний насос работает с низким уровнем шума,  
Фронтальный доступ к насосу - доступ к насосу только одной рукой осуществляется нажатием кнопки рядом с дисплеем, т.е. без преднамеренного движения устройства,  
Точная производительность насоса - воспроизводимая мощность инфильтрации благодаря масштабируемому контроллеру,  
Стандартное оборудование:  
Блок управления,  
Набор проводов,  
Шнур питания,  
Варио, ножной выключатель,  
Технические данные:  
Расход жидкости до 27 л/мин,  
Потребляемая мощность 40 ВА,  
Источник питания 115/230 В, 50-60 Гц,  
Максимальное давление 2 бара,  
Размеры 260 x 250 x 110 мм,  
Вес нетто 2,5 кг,  
У него есть действующий технический паспорт, выданный  
Гарантия 12 месяцев,

